

**DCMT 070202, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Lomač odvojenih čestica	GK
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Vrsta	CA125P

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje