

**DC.T 070204, Vrsta: CA125P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Vrsta	CA125P
Tolerancija	M
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje