

**DC.T 11T308, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Vrsta	CA125P
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Glavna primjena	P
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje