

**CNMG 120404, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	PQ
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Vrsta	CA115P
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje