

**VBMT 110308, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110308
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CA125P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje