

**VBMT 110304, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261174 CA125P |
| GTIN | 4960664016662 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Glavna primjena | P |
| Vrsta | CA125P |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Lomač odvojenih čestica | HQ |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 2 mm |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBMT 110304 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Posmak f | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 110 - 260 m/min |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje