


**CNMG 120404 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Dubina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	WP
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,06 - 0,42 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Vrsta	CA115P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje