


**CNMG 120408 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	WP
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,06 - 0,42 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CA115P
Dubina reza $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje