

**CNMG 120408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	PQ
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	CA115P
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje