

**CNMG 120416, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PH
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
Kutni radijus	1,6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Vrsta	CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje