


**CNMG 190612, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190612
Lomač odvojenih čestica	PH

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje