



**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DNMG 150604, za srednje tešku obradu,
Vrsta: CA115P**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta	CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	PMG

ISO-kod izmjenjive rezne pločice

DNMG 150604

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje