

**TNMG 220404, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251586 CA115P |
| GTIN | 4960664046355 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dubina reza a_p | 0,5 - 5 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 180 - 400 m/min |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 220404 |
| Vrsta | CA115P |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Lomač odvojenih čestica | PMG |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| Glavna primjena | P |
| Posmak f | 0,15 - 0,5 mm/okr |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje