

**VBMT 160408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 340 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje