

**WNMG 080404 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Posmak f	0,06 - 0,42 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WP
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	6
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	CA115P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje