


**CNMG 120404, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	CA115P
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PMG
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje