

**VBMT 160404, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	HQ
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 340 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta	CA115P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje