


**CNMG 120404 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250211 CA115P
GTIN	4960664042401
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Posmak f	0,14 - 0,5 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA115P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	WQ
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje