

**VBMT 110308, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 340 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	HQ
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	CA115P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110308
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje