

**CNMG 120416, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250216 CA115P
GTIN	4960664046171
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PMG
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta	CA115P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje