

**CNMG 120408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA115P
Lomač odvojenih čestica	PH
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	170 - 380 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje