


**CNMG 120408 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	WQ
Vrsta	CA115P
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Posmak f	0,14 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje