


**CNMG 120412 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Vrsta	CA115P
Lomač odvojenih čestica	WQ
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak $f$	0,14 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje