

**CNMG 120412, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
Vrsta	CA115P
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	1,2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	PH
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje