


**CNMG 160612, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	1,2 mm
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Lomač odvojenih čestica	PH
Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	170 - 380 m/min
Posmak $f$	0,28 - 0,88 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje