


**CNMG 190608, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	170 - 380 m/min
Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190608
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Posmak $f$	0,28 - 0,88 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Vrsta	CA115P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje