

**CNMG 160616, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Vrsta	CA115P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Kutni radijus	1,6 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Dubina reza a_p	1 - 10 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje