


**CNMM 120408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PX
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Dubina reza $a_p$	1 - 11 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	170 - 380 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Vrsta	CA115P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje