


**CNMM 160612, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Lomač odvojenih čestica	PX
Vrsta	CA115P
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160612
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje