


**CC.T 09T304, Vrsta: CA115P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	CA115P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT09T304-HQ CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 270 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje