

**CC.T 060202, Vrsta: CA115P**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Razred artikla	25E

### Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 270 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT060202-HQ CA115P
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CA115P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje