


**CCMT 120412, Vrsta: CA115P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120412
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 340 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Tolerancija	M
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje