


**CNMM 120412, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120412
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	PX

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje