


**CC.T 060202, Vrsta: CA115P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 340 m/min
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Lomač odvojenih čestica	GK
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje