

**DC.T 11T304, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	HQ
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 340 m/min
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta	CA115P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje