

**SNMG 120404, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v _c glavna primjena	180 - 400 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Lomač odvojenih čestica	PQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a _p	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	CA115P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje