

**TNMG 160408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 251583 CA115P |
| GTIN           | 4960664046331 |
| Razred artikla | 25E           |

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM)  |
| Fina/gruba obrada                 | fina obrada       |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | TNMG 160408       |
| Vrsta                             | CA115P            |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano      |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,5 - 5 mm        |
| Lomač odvojenih čestica           | PMG               |
| Posmak $f$                        | 0,15 - 0,5 mm/okr |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 180 - 400 m/min   |
| Broj zamjena/oštrica              | 6                 |
| Kutni radijus                     | 0,8 mm            |
| Glavna primjena                   | P                 |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje