


**SNMG 120408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Posmak f	0,3 - 1 mm/okr
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje