

**TNMG 160404, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Vrsta	CA115P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Lomač odvojenih čestica	PMG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje