

**TNMG 160408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PQ
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje