

**TNMG 160404, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	PQ
Vrsta	CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje