


**WN.G 080404, Vrsta: CA115P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	PMG
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WN. G 080404
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm

Glavna primjena	P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje