

**WNMG 080404 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Posmak f	0,14 - 0,55 mm/okr
Vrsta	CA115P
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Lomač odvojenih čestica	WQ
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje