

**WNMG 080404, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	6
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje