

**WNMG 080408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Posmak $f$	0,07 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA115P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min
Broj zamjena/oštrica	6
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje