

**VNMG 160408, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PQ
Vrsta	CA115P
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje