

**WNMG 080412 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	6
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,14 - 0,55 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WQ
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje