

**CC.T 060204, Vrsta: CA115P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT060204-HQ CA115P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 270 m/min

Glavna primjena	P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje