

**CC.T 09T302, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 270 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT09T302-HQ CA115P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta	CA115P
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje