


**CCMT 060204 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Tolerancija	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 270 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	WP
Vrsta	CA115P
Posmak f	0,07 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2

Dubina reza $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje